


SONOPULSE Kod: S-37

- Urządzenie ultradźwiękowe sterowane mikroprocesorowo z częstotliwościami 1,0 i 3,0 MHz w jednej głowicy
- Emisja ciągła i 9 trybów impulsowych
- Ergonomiczna, dwufunkcyjna głowica
- Umożliwia wybór skutecznego obszaru radiacji (ERA) 3,5 cm² przy częstotliwościach 1,0 i 3,0 MHz albo 1,0 cm² przy częstotliwości 1,0 MHz (w celu wykonywania zabiegów na trudno dostępnych obszarach ciała)
- Regulowane natężenie od 0,1 do 2,0 W/cm²
- Klawisz „PROGRAM”, który zapewnia dostęp do pamięci urządzenia z 30 zaprogramowanymi procedurami terapeutycznymi, w tym estetycznymi
- Umożliwia wykonywanie zabiegów skojarzonych
- Zawiera obwód kontrolujący temperaturę aluminiowej osłony głowicy, który zapobiega odczuwaniu niekomfortowego ciepła przez pacjenta




Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (50/60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	50 VA
Wymiary (mm)	360 x 300 x 115 (S x D x W)
Waga (przybliżona, z głowicą)	3,3 Kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 50° C

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA



SONOPULSE III Kod: S-34

- Urządzenie ultradźwiękowe sterowane mikroprocesorowo z częstotliwościami 1,0 i 3,0 MHz w jednej głowicy
- Emisja ciągła i impulsowa (średnie wypełnienie 1/2 i 1/5 przy częstotliwościach 100 Hz, 48 Hz i 16 Hz)
- Regulowane natężenie od 0,1 do 2,0 W/cm²
- Wejście do terapii skojarzonej
- Wstępnie zaprogramowane procedury terapeutyczne
- Kontrola temperatury głowicy
- Nowoczesne wzornictwo
- Dołączona torba transportowa




Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (50/60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	75 VA
Wymiary (mm)	265 x 275 x 115 (S x D x W)
Waga (przybliżona, z głowicą)	2 kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 50° C

AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA



SONOPULSE COMPACT 1,0 MHz – kod: S-35 3,0 MHz – kod: S-36

- Urządzenie ultradźwiękowe sterowane mikroprocesorowo z częstotliwościami 1,0 i 3,0 MHz
- Emisja ciągła i impulsowa (średnie wypełnienie 1/2 i 1/5 przy częstotliwościach 100 Hz, 48 Hz i 16 Hz)
- Regulowane natężenie od 0,1 do 2,0 W/cm²
- Wejście do terapii skojarzonej
- Wstępnie zaprogramowane procedury terapeutyczne
- Kontrola temperatury głowicy
- Dołączona torba transportowa
- Nowoczesne wzornictwo



AKCESORIA DOŁĄCZONE DO URZĄDZENIA



Zasilacz	automatycznie przełączany 110/220 V ~ (50/60 Hz)
Moc wejściowa (pobór maksymalny)	75 VA
Wymiary (mm)	265 x 275 x 115 (S x D x W)
Waga (przybliżona, z głowicą)	1,1 kg
Temperatura transportu	5 do 50° C
Temperatura pracy	5 do 50° C